

# GUIDE DE SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS

---

**⚠ AVERTISSEMENT :** Observez tous les avertissements et mises en garde de ce document. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Confiez l'entretien du système d'alimentation sans coupure et de la batterie à un personnel d'entretien qualifié et correctement formé. Ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir ou retirer le couvercle peut vous exposer à des tensions mortelles présentes dans cette unité, lorsque celle-ci semble ne pas fonctionner et que le câblage entrant est débranché de la source électrique. Ne travaillez jamais seul.

---

### Conservez ces instructions

Ce document contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être observées pendant l'installation et l'entretien du système d'alimentation sans coupure et des batteries. Lisez attentivement ce document avant de tenter d'installer ou d'utiliser ce système d'alimentation sans coupure.

## NOTES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU SYSTÈME D'ALIMENTATION SANS COUPURE

Le système d'alimentation sans coupure contient des pièces ne pouvant pas être réparées par l'utilisateur, sauf le bloc-batteries. Ne retirez pas le couvercle. Le retrait du couvercle peut entraîner un choc électrique et annuler la garantie implicite. Le système d'alimentation sans coupure a une batterie interne, ce qui fait que ses réceptacles de sortie peuvent être sous tension même si le système d'alimentation sans coupure n'est pas branché à l'alimentation secteur entrante.

Avant tout retrait ou recâblage du système d'alimentation sans coupure, débranchez l'alimentation secteur entrante et la batterie, et assurez-vous que le système d'alimentation sans coupure est éteint. Sinon, la borne de sortie peut être sous tension, ce qui présente un risque de choc électrique. Pour garantir la sécurité des personnes et le fonctionnement normal du système d'alimentation sans coupure, celui-ci doit être correctement mis à la terre avant toute utilisation. Lorsque le système d'alimentation sans coupure est branché à un système de distribution d'énergie informatique, le dispositif de protection contre les courts-circuits doit être installé sur la ligne neutre. Installez et utilisez le système d'alimentation sans coupure dans les environnements suivants :

- Température : 0 °C à 50 °C; humidité relative : 0 % à 95 %
- À l'abri de la lumière directe du soleil
- À l'écart de toute source de chaleur
- Sur une surface stable, protégée des vibrations et des chocs
- À l'abri de la poussière et des autres matières particulaires
- À l'abri des substances corrosives, des sels et des gaz inflammables

Gardez l'entrée et la sortie d'air du système d'alimentation sans coupure sans obstructions. Une mauvaise ventilation augmente la température interne du système d'alimentation sans coupure et peut réduire la durée de vie du système et de ses batteries. Protégez le système d'alimentation sans coupure des liquides et autres corps étrangers. En cas d'incendie, utilisez un extincteur d'incendie à poudre chimique pour éteindre le feu. L'utilisation d'un extincteur d'incendie liquide peut entraîner un choc électrique. Ce système d'alimentation sans coupure ne doit pas être utilisé avec un dispositif d'assistance vitale ou d'autres dispositifs critiques. Ne dépassez jamais la charge maximum indiquée sur l'étiquette du système d'alimentation sans coupure. Ce système d'alimentation sans coupure est conçu pour un équipement de traitement des données. En cas d'incertitude, consultez votre concessionnaire local ou un représentant de la société.

### Compatibilité électromagnétique

Ce système d'alimentation sans coupure est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auxquelles l'utilisateur doit remédier à ses propres frais. Ce système d'alimentation sans coupure est conforme aux exigences de la directive CEM 2014/30/UE et aux normes techniques publiées. Une conformité permanente requiert une installation selon ces instructions et l'utilisation d'accessoires approuvés par Vertiv.

## SÉCURITÉ DES BATTERIES

---

**⚠ ATTENTION :** Ne jetez jamais les batteries au feu, car elles risqueraient d'exploser. Vous ne devez ni ouvrir ni endommager la batterie, car l'électrolyte qui s'en écoulait est nocif pour la peau et les yeux. Si l'électrolyte entre en contact avec la peau, lavez la zone affectée immédiatement et abondamment avec de l'eau propre et consultez un médecin.

---

**⚠ ATTENTION :** Une batterie peut présenter un risque d'électrocution et de courant de court-circuit élevé. Respectez les précautions suivantes lors de la manipulation des batteries :

- Retirez vos montres, vos bagues et tout autre objet métallique.
  - Utilisez des outils équipés de poignées isolées.
  - Portez des gants et des bottes en caoutchouc.
  - Ne posez pas d'outils ou de pièces métalliques sur les batteries.
  - Déconnectez la source de charge avant de connecter ou de déconnecter les bornes de la batterie.
  - Déterminez si la batterie est reliée à la terre par inadvertance. Le cas échéant, éliminez la cause de la mise à la terre. Tout contact avec toute partie d'une batterie reliée à la masse pourrait provoquer une décharge électrique. Pour réduire de tels risques d'accident, débranchez les prises de terre avant de procéder à l'installation ou à l'entretien (consigne applicable à un système d'alimentation sans coupure et une alimentation de batterie à distance n'ayant pas de circuit d'alimentation mis à la terre).
- 

## INFORMATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### Entretien du système d'alimentation sans coupure

Ce système d'alimentation sans coupure utilise des composants dangereux pour l'environnement (cartes électroniques, composants électroniques). Les composants retirés doivent être confiés à des centres de collecte et de mise au rebut spécialisés.

### Avis pour les clients de l'Union européenne : Mise au rebut des appareils usagés

This product has been supplied from an environmentally aware manufacturer that complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/CE. The wheelee bin symbol is placed on this product to encourage you to recycle wherever possible. Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life. Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Follow local municipal waste ordinances for proper disposal provisions to reduce the environmental impact of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

For information regarding the scrapping of this equipment, please browse [www.VertivCo.com](http://www.VertivCo.com) or call our worldwide technical support.

- Toll Free: 00 80011554499
- Toll Number Based in Italy: +39 0298250222

Please visit <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> for important safety information.

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Visite <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> para obtener información de seguridad importante.

Veillez consulter le site <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> qui contient des informations importantes concernant la sécurité.

Visitare la pagina <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> per importanti informazioni sulla sicurezza.

Visite <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> para obtener información importante sobre seguridad.

Visite <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> vai encontrar informações de segurança importantes.

Gå ind på <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> for vigtige sikkerhedsoplysninger.

Ga naar <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> voor belangrijke veiligheidsinformatie.

Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, odwiedź stronę <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Посетите страницу <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> для получения важной информации о безопасности.

Důležitá bezpečnostní informace naleznete na stránce <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

A fontos biztonsági információkkal kapcsolatban látogasson el a <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> webcímre.

Dôležité bezpečnostné informácie nájdete na stránke <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Tärkeitä turvallisuustietoja: <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.

Apsilankykite svetainėje <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>, joje pateikiama svarbi informacija apie saugą.

Besøk <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> for viktig sikkerhetsinformasjon.

Besök <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> för viktig säkerhetsinformation.

Моля, посетете <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> за важна информация за безопасност.

Lütfen önemli güvenlik bilgileri için <https://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> sayfasını ziyaret edin.

للحصول على معلومات مهمة حول السلامة، تفضل بزيارة <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo>.

Rendez-vous sur <http://www.VertivCo.com/ComplianceRegulatoryInfo> pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.



---

**VertivCo.com | Vertiv Headquarters, 1050 Dearborn Drive, Columbus, OH, 43085, États-Unis**

© 2019 Vertiv Co. Tous droits réservés. Vertiv et le logo Vertiv sont des marques de commerce ou des marques déposées de Vertiv Co. Tous les autres noms et logos mentionnés sont des noms commerciaux, des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues dans ce document. Vertiv Co. rejette néanmoins toute responsabilité en cas de dommages découlant de l'utilisation de ces informations ou d'erreurs/ omissions quelles qu'elles soient. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



590-1394-538E/SL-55024\_REV5